



**SUMICRO**  
SUMINISTROS PARA  
MICROPIGMENTACION



**Desarrollada por Biomaser, esta fórmula está repleta de pigmentos de alta densidad para garantizar la máxima retención del color y una reparación uniforme y resistente a la decoloración.**



(Almacenamiento: Conservar en posición vertical en un lugar fresco y seco. Agitar bien antes de cada uso.)



### FUERTE TASA DE RETENCIÓN DE COLOR

Alta adherencia del color, fácil de aplicar y colorear en áreas grandes, resultando en un efecto natural y uniforme.



### RETENCIÓN DE COLOR DE LARGA DURACIÓN

Excelente poder de coloración y estabilidad, capaz de mantener colores brillantes durante mucho tiempo, resistente a la decoloración.



### ALTA ESTABILIDAD

Pigmentos Biomaser, fijación de color de larga duración, evita los tonos rojos o azules posteriores, asegurando una belleza consistente.



### ALTA PENETRACIÓN

Buen poder de penetración que facilita la aplicación y el coloreado durante el uso, facilitando a los artistas del tatuaje mejorar la eficiencia del trabajo.



### COLORES RICOS Y DIVERSOS

Ofrece una variedad de opciones de color, incluyendo pero no limitado a negro, marrón, gris, rojo y varios tonos de luces y oscuros.



### GARANTÍA DE MARCA

Las marcas líderes garantizan una calidad premium a través de un control riguroso desde el desarrollo hasta la producción.





☼ WARM    ❄️ COOL    ○ NEUTRAL

**1 AMBER MIST** ☼

**3 MOCHA WHISPER** ○

**5 DESERT GLOW** ○

**7 OBSIDIAN VELVET** ❄️

**2 MIDNIGHT BREW** ☼

**4 SUNLIT HAZEL** ☼

**6 CARAMEL SILK** ○



STRONG COLOR  
RETENTION RATE

LONG-LASTING  
COLOR RETENTION

NOT EASY TO  
CHANGE COLOR

HIGH  
PENETRATION

ONCE A SECOND  
ON THE COLOR


## FITZPATRICK SCALE EXPLAINED



F1

Light, Pale, White


Always burns, never tans



F2

White, Fair

Usually burns, tans with difficulty



F3

Medium white to Olive


Sometimes mild burn, gradually tans to olive



F4

Olive Tone


Rarely burns, tans with ease to moderate brown



F5

Light Brown

Very rarely burns, tans very easily



F6

Dark Brown

Never burns, tans very easily, deeply pigmented



For  
Desert Glow  
Brows

MEDIUM  
NEUTRAL  
BROWN

F1 - F3

C177266  
Carbon black

C11785  
Sunset yellow

C177491  
Iron oxide Red



For  
Mocha Whisper  
Brows

MEDIUM  
NEUTRAL  
BROWN

F2 - F4

C177266  
Carbon black

C11785  
Sunset yellow

C177491  
Iron oxide Red



For  
Sunlit Hazel  
Brows

MEDIUM  
WARM  
BROWN

F2 - F4

C177266  
Carbon black

C177491  
Iron oxide Red



For  
Amber Mist  
Brows

MEDIUM  
WARM  
BROWN

F1 - F3

C177266  
Carbon black

C177491  
Iron oxide Red



For  
Midnight Brew  
Brows

HIGH  
WARM  
BROWN

F3 - F5

C177266  
Carbon black

C177491  
Iron oxide Red

C112467  
Red



For  
Caramel Silk  
Brows

HIGH  
NEUTRAL  
BROWN

F3 - F6

C177266  
Carbon black

C177491  
Iron oxide Red

C177891  
White

C12108  
Lemon Yellow



For  
Obsidian Velvet  
Brows

HIGH  
COOL  
BROWN

F3 - F6

C177266  
Carbon black

C177491  
Iron oxide Red



For  
Onyx Eclipse  
Brows

HIGH  
COOL  
BLACK

F1 - F6

C177266  
Carbon black

C177491  
Iron oxide Red



For  
Chestnut Shadow  
Brows

HIGH  
COOL  
BROWN

F1 - F6

C177266  
Carbon black

C177491  
Iron oxide Red

# DESERT GLOW

- Carbon black | CI77266
- Sunset yellow | CI11785
- Iron oxide Red | CI77491



Pigmento híbrido de Biomaser, Desert Glow. Ideal para quienes buscan resultados suaves y naturales o cejas degradadas/ombré. Más adecuado para tonos de piel claros a medios.

**Temperatura del pigmento: NEUTRA**

**Nivel de opacidad: Medio**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F3**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.

Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# MOCHA WHISPER

- Carbon black | CI77266
- Sunset yellow | CI11785
- Iron oxide Red | CI77491



Use  
**Eyebrows | eyeliner | hairline**

Organic Inorganic **Blend**

Opacity 

○ | NEUTRAL



STRONG COLOR RETENTION RATE | LONG-LASTING COLOR RETENTION | NOT EASY TO CHANGE COLOR | HIGH PENETRATION | ONCE A SECOND ON THE COLOR

El pigmento híbrido de Biomaser, Mocha Whisper. Tono café marrón neutro. Excelente tanto para sombrear como para delinear. Su fórmula estable, sin subtonos rojos ni azules, garantiza una cicatrización duradera y un color fiel al original.

**Temperatura del pigmento: NEUTRA**

**Nivel de opacidad: Medio**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F2 - F4**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# SUNLIT HAZEL

● Carbon black | CI77266

● Iron oxide Red | CI77491

● Pigment RED 170 | CI12475



El último híbrido de Biomaser, Sunlit Hazel, es ideal para conseguir un look de cejas natural y fresco, y también como color base.

**Temperatura del pigmento: CALIDA**

**Nivel de opacidad: Medio**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F2 - F4**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados  
que buscan resultados fiables y fieles al tono.

Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# AMBER MIST

● Carbon black | CI77266

● Iron oxide Red | CI77491



Tono marrón medio, ideal para trabajar en cejas con vello naturalmente castaño medio o rubio oscuro, y para pieles morenas, morenas claras, claras y blancas.

Excelente elección para técnicas como: Efecto polvo (powder brows), Trazos con máquina (machine hairstrokes), Cobertura de trabajos anteriores no deseados.

**Temperatura del pigmento: CALIDA**

**Nivel de opacidad: Medio**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F3**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.

Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# MIDNIGHT BREW

- Carbon black | CI77266
- Iron oxide Red | CI77491
- Pigment RED 170 | CI12475



## MIDNIGHT BREW

Perfect for those who prefer a strong expression. It can give deep definition to the brows and is suitable for those who are looking for a darker color.

Use  
**Eyebrows | eyeliner | hairline**

Organic Inorganic **Blend**

Opacity   
HIGH LOW

 | WARM



STRONG COLOR RETENTION RATE | LONG-LASTING COLOR RETENTION | NOT EASY TO CHANGE COLOR | HIGH PENETRATION | ONCE A SECOND ON THE COLOR

El pigmento híbrido de Biomaser, Midnight Brew. Tono marrón cálido. Perfecto para cejas ombré, sombreado difuminado en pieles medias a oscuras o para calentar otros pigmentos

**Temperatura del pigmento: CALIDA**

**Nivel de opacidad: Alta**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F3 - F5**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# CARAMEL SILK

- Carbon black | CI77266
- Iron oxide Red | CI77491
- White | CI77891
- Lemon Yellow | CI21108



El pigmento híbrido de Biomaser, Caramel Silk. Tono marrón oscuro, ideal para trabajar en cejas con vello naturalmente oscuro o en pieles morenas.

**Temperatura del pigmento: NEUTRA**

**Nivel de opacidad: Alta**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F3 - F6**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# OBSIDIAN VELVET

- Carbon black | CI77266
- Iron oxide Red | CI77491



El pigmento híbrido de Biomaser, Obsidian Velvet. Café negro.  
Diseñado para crear cejas definidas en tonos de piel medios a claros.

**Temperatura del pigmento: FRIA**  
**Nivel de opacidad: Alta**  
**Tipo de piel Fitzpatrick: F3 - F6**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados  
que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# CHESTNUT SHADE

● Carbon black | CI77266  
● Iron oxide Red | CI77491



Tono marrón muy oscuro, ideal para trabajar en cejas con vello naturalmente oscuro o en pieles morenas a muy morenas. Excelente elección para técnicas como: Efecto polvo (powder brows), Trazos con máquina (machine hairstrokes), Cobertura de trabajos anteriores no deseados, Sombreado o delineado de párpados.

**Temperatura del pigmento: FRÍA**

**Nivel de opacidad: Alta**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F6**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# ONYX ECLIPSE

- Carbon black | CI77266
- Iron oxide Red | CI77491



El pigmento híbrido de Biomaser, Onyx Eclipse, es un negro cálido con base marrón, ideal para pieles cálidas. Apto para tratamientos capilares y delineador de ojos. Proporciona una implantación precisa, color intenso y excelente estabilidad

**Temperatura del pigmento: FRIA**

**Nivel de opacidad: Alta**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F6**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

## DESERT GLOW



- Carbon black | C177266
- Sunset yellow | C111785
- Iron oxide Red | C177491

○ | NEUTRAL



## MOCHA WHISPER



- Carbon black | C177266
- Sunset yellow | C111785
- Iron oxide Red | C177491

○ | NEUTRAL



TONOS CLAROS



## MIDNIGHT BREW



- Carbon black | C177266
- Iron oxide Red | C177491
- Red | C112467

☀ | WARM



## AMBER MIST



- Carbon black | C177266
- Iron oxide Red | C177491

☀ | WARM



## SUNLIT HAZEL



- Carbon black | C177266
- Iron oxide Red | C177491

☀ | WARM



TONOS MEDIOS  
(CALIDOS)



## CARAMEL SILK



- Carbon black | C177266
- Iron oxide Red | C177491
- White | C177891
- Lemon Yellow | C121108

○ | NEUTRAL



## CHESTNUT SHADE



- Carbon black | C177266
- Iron oxide Red | C177491

❄ | COOL



## OBSIDIAN VELVET



Suitable for people with non-black skin to create line eyebrows.

- Carbon black | C177266
- Iron oxide Red | C177491

❄ | COOL



NEUTRO

## ONYX ECLIPSE



A warm black with a brown base. Suitable for customers with warm skin tones. Can be used for scalp treatments and eyeliners.

- Carbon black | C177266

❄ | COOL



NEGRO

TONOS OSCUROS (FRIO)





**SUMICRO**

SUMINISTROS PARA  
BIODERMOPIGMENTACIÓN



Crimson Jewel  
PERMANENT MAKEUP  
PIGMENT

BIOMASER

Mauve Blush  
PERMANENT MAKEUP  
PIGMENT

BIOMASER

Rose Whisper  
PERMANENT MAKEUP  
PIGMENT

BIOMASER

Coral Bloom  
PERMANENT MAKEUP  
PIGMENT

BIOMASER

se Glow  
ANENT MAKEUP  
ENT

OMASER

Honey Veil  
PERMANENT MAKEUP  
PIGMENT

BIOMASER

Blush Petal  
PERMANENT MAKEUP  
PIGMENT

BIOMASER


# SUNRISE GLOW

- White | CI77891
- Red | CI56110
- Pigment Orange 73 | CI561170



**Masstone**  
Pigment color in bottle

**Midtone**  
Healed result



**Basetone**  
Shows color temperature

Use  
**Lips | Areola**

Organic Inorganic **Blend**

Opacity   
HIGH LOW

 COOL



STRONG COLOR RETENTION RATE | LONG-LASTING COLOR RETENTION | NOT EASY TO CHANGE COLOR | HIGH PENETRATION | ONCE A SECOND ON THE COLOR

Ideal en mezclas para neutralizacion de labios oscuros, aporta cobertura y neutraliza

**Temperatura del pigmento: CALIDA**

**Nivel de opacidad: Media**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F6**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# MAUVE BLUSH

○ White | CI77891

● Red | CI56110

● Pigment RED 170 | CI12475

**Masstone**  
Pigment color in bottle

**Midtone**  
Healed result



**Basetone**  
Shows color temperature



Un rosa con base malva, ideal para pieles de tono frío o labios, para un look armonioso.

**Temperatura del pigmento: CALIDA**

**Nivel de opacidad: Media**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F6**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.


Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados  
que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.



# SCARLET DEPTH

- Red | CI56110
- Pigment RED 170 | CI12475



Use  
**Lips | Areola**

Organic Inorganic Blend

Opacity HIGH LOW

○ | NEUTRAL



STRONG COLOR RETENTION RATE | LONG-LASTING COLOR RETENTION | NOT EASY TO CHANGE COLOR | HIGH PENETRATION | ONCE A SECOND ON THE COLOR

Rojo intenso. Un tono rico y llamativo para quienes desean un color atemporal y seguro de sí mismo.

**Temperatura del pigmento: NEUTRA**

**Nivel de opacidad: Media**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F6**


Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados que buscan resultados fiables y fieles al tono.  
Compatibilidad: Úselo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.

# PURPLE CORRECTOR

- White | CI77891
- Sunset yellow | CI11785
- Pigment Orange 73 | CI561170
- Pigment RED 170 | CI12475



Usalo para dar luminosidad en la neutralizacion de labios muy oscuros

**Temperatura del pigmento: CALIDA**

**Nivel de opacidad: Baja**

**Tipo de piel Fitzpatrick: F1 - F6**

Listo para usar – No requiere mezcla:  
Premodificado y listo directamente del frasco.

Perfecto tanto para principiantes como para artistas experimentados  
que buscan resultados fiables y fieles al tono.

Compatibilidad: Úsalo solo o mézclelo con otros pigmentos Biomaser.

Incluye: 1 pigmento de 12 ml / 0,5 oz.  
Alta retención y estabilidad del color.



# LIP PERMANENT MAKEUP PIGMENT

STRONG COLOR  
RETENTION RATE

LONG-LASTING  
COLOR RETENTION

NOT EASY TO  
CHANGE COLOR

HIGH  
PENETRATION

ONCE A SECOND  
ON THE COLOR

COOL ❄️  
WARM ☀️  
NEUTRAL ○

|                       |                                                                                  |                                                       |                                                                        |                                                                      |                                                                                   |                                             |                                                                                  |                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                              |                                                                     |                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model Reference Guide |                                                                                  |                                                       |                                                                        |                                                                      |                                                                                   |                                             |                                                                                  |                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Number                | BPL01                                                                            | BPL02                                                 | BPL03                                                                  | BPL04                                                                | BPL05                                                                             | BPL06                                       | BPL07                                                                            | BPL08                                                       | BPL09                                                                     | BPL10                                                                 | BPL11                                                                                        | BPL12                                                               | BPL13                                                               |
| Name                  | CORAL BLOOM<br>Coral Pink                                                        | BLUSH PETAL<br>Candy Pink                             | SUNRISE GLOW<br>Pink Orange                                            | ROSE WHISPER<br>Light Rose Pink                                      | MAUVE BLUSH<br>Mauve Pink                                                         | CRIMSON JEWEL<br>Wine Red                   | HONEY VEIL<br>Fragrant Brown                                                     | MAUVE SILK<br>Enchanting Purple                             | STONE SATIN<br>Dark Red Brown                                             | SCARLET DEPTH<br>Deep Red                                             | RUBY ESSENCE<br>Inner Lip Red                                                                | BLACK CORRECTOR<br>Black Corrector                                  | PURPLE CORRECTOR<br>Purple Corrector                                |
| Characteristics       | Ideal for gradient lips and edge blending, perfect for natural lip color lovers. | Gradient lip edges, ideal for light and cool skin.    | Perfect for fair skin, suitable for pink-toned lips and edge blending. | Corrects fluorescent, yellow, or orange lips; cools down warm tones. | Mauve-based rose, ideal for cool-toned skin or inner lips, for a harmonious look. | Deepens light shades or cools warm tones.   | Dark brown with a mauve base, ideal for cool-toned clients, for a balanced look. | Pink-purple tone, perfect for cool-toned lips or eyeshadow. | Reddish-brown, suitable for all lip tones; can also be used as eyeshadow. | Cool-toned deep red, perfect for mature women who love bold red lips. | For intense looks, ideal for full, gradient, or bitten lips; can enhance redness when mixed. | Used for color correction of dark black lips.                       | Used for color correction of dark purple or mauve-purple lips.      |
| Temperature           | ❄️                                                                               | ❄️                                                    | ❄️                                                                     | ❄️                                                                   | ❄️                                                                                | ❄️                                          | 🕒                                                                                | ❄️                                                          | ❄️                                                                        | 🕒                                                                     | 🕒                                                                                            | ☀️                                                                  | ☀️                                                                  |
| Pigment Drawdown      |                                                                                  |                                                       |                                                                        |                                                                      |                                                                                   |                                             |                                                                                  |                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| CI Codes              | Q77891 White<br>GSA110 Red<br>GSA1110 Pigment Orange 73                          | Q77891 White<br>GSA110 Red<br>CI2476 Disperse Red 220 | Q77891 White<br>GSA110 Red<br>GSA1110 Pigment Orange 73                | Q77891 White<br>GSA110 Red<br>Q77915 Purple Red                      | Q77891 White<br>GSA110 Red<br>CI2475 Pigment RED 170                              | CI2475 Pigment RED 170<br>Q77915 Purple Red | Q77891 White<br>Q77891 White<br>CI2475 Pigment RED 170                           | GSA110 Red<br>Q77891 White<br>Q77915 Purple Red             | GSA110 Red<br>Q77891 White<br>Q77915 Purple Red                           | GSA110 Red<br>CI2475 Pigment RED 170                                  | GSA110 Red<br>CI2475 Pigment RED 170                                                         | Q77891 White<br>CI2475 Pigment RED 170<br>GSA1110 Pigment Orange 73 | Q77891 White<br>CI2475 Pigment RED 170<br>GSA1110 Pigment Orange 73 |
| Pigment Swatch        | HIGH<br>COOL<br>PINK                                                             | HIGH<br>COOL<br>PINK                                  | MEDIUM<br>COOL<br>PINK                                                 | HIGH<br>COOL<br>ROSE                                                 | MEDIUM<br>COOL<br>ROSE                                                            | LIGHT<br>COOL<br>ROSE                       | MEDIUM<br>NEUTRAL<br>NUDE                                                        | MEDIUM<br>COOL<br>NUDE                                      | MEDIUM<br>COOL<br>NUDE                                                    | MEDIUM<br>NEUTRAL<br>DEEP RED                                         | MEDIUM<br>NEUTRAL<br>DEEP RED                                                                | MEDIUM<br>WARM<br>CHANGE THE LIP                                    | LIGHT<br>WARM<br>CHANGE THE LIP                                     |

